














Farbkennzeichnung der Weinmann Aach-Gruppe

Qualitäts- und Werkzeugstahl

 2080 / X210Cr12 Rot / Grün	 2311 / 40CrMnMo7 Schwarz / Braun	 2312 / 40CrMnMoS8-6 Violett	 2343 / X37CrMoV5-1 Grün
 2344 / X40CrMoV5-1 Schwarz / Grün	 2365 / 32CrMoV12-28 Blau / Rot	 2367 / X38CrMoV5-3 Gelb / Rot	 2379 / X155CrVMo121 Schwarz / Weiß
 2436 / X210CrW12 Blau / Gelb	 2510 / 100MnCrW4 Blau / Grün	 2550 / 60WCrV8 Gelb / Violett	 2714 / 55NiCrMoV7 Schwarz / Rot
 2767 / 45NiCrMo16 Neonpink	 2826 / 60MnCrCr4 Orange	 2842 / 90MnCrV8 Rot	 3343 / HS6-5-2 Orange / Blau
 3505 / 100Cr6 Schwarz / Gelb	 6580 / 30CrNiMo8 Schwarz / Orange	 6582 / 34CrNiMo6 Violett / Grün	 6587 / 18CrNiMo7-6 Weiß / Grün
 7131 / 16MnCr5 Weiß	 7139 / 16MnCrS5 Weiß	 7147 / 20MnCr5 Weiß / Hellrosa	 7149 / 20MnCrS5 Weiß / Hellrosa
 7225 / 42CrMo4 Gold	 7227 / 42CrMoS4 Gold	 8550 / 34CrAlNi7 Hellrosa / Schwarz	 C45 Schwarz
 S355/St52 Braun			



















Blankstahl

 S235 Grün	 Automatenstahl 11SMn30 / Gelb	 Automatenstahl 11SMnPb30 / Blau	 C45 Schwarz
 C45+sl Schwarz	 7131 / 16MnCr5 Weiß	 7139 / 16MnCrS5 Weiß	 42CrMo4 Gold
 C35 Violett	 C35+sl Violett	 C15 Rot	 ETG100 Neongrün
 S355/St52 Braun			













Guss

 ENGJL250 (GG25) Blau	 ENGJS400 (GGG40) Gelb	 ENGJS500 (GGG50) Hellgrau	 ENGJS600 (GGG60) Rot
---	---	---	--

Edelstahl

 4021 / X20Cr13 Hellgrau	 4034 / X46Cr13 Braun	 4057 / X17CrNi16-2 Grün	 4104 / X14CrMoS17 Orange
 4112 / X90CrMoV18 Hellrosa	 4122 / X39CrMo17-1 Türkis	 4301 / X5CrNi18-10 Weiß	 4301H6 / X5CrNi18-10 Neonrot
 4301meca / X5CrNi18-10 Neongrün	 4305 / X8CrNiS18-9 Gelb	 4305H6 / X8CrNiS18-9 Neonpink	 4305meca / X8CrNiS18-9 Zitronengelb
 4404 / X2CrNiMo17-12-2 Schwarz	 4462 / X2CrNiMoN22-5-3 Gold	 4541 / X6CrNiTi18-10 Rot	 4571 / X6CrNiMoTi17-12-2 Blau
 4841 / X15CrNiSi25-21 Violett	 4828 / X15CrNiSi20-12 Hellgrau		

Aluminium

 2007 / AlCuMgPb Schwarz	 2011 / AlCuBiPb Rot	 2017 / AlCuMg1 Grün	 2024 / AlCuMg2 Orange
 5083 / AlMg4,5Mn Braun	 5754 / AlMg3 Gelb	 6012 / AlMgSiPb Weiß	 6026 / AlMgSiBi Orange
 6082 / AlMgSi1 Blau	 7020 / AlZn4,5Mg1 Hellrosa	 7022 / AlZnMgCu0,5 Hellgrau	 7075 / AlZnMgCu1,5 Violett